

## Bedienungsanleitung - GOKEG

### VERWENDUNGSZWECK

Das GOKEG ist ein Getränkebehälter gemäß DIN 6647 (z. B. für Bier, Wein..) dessen hochwertige Materialien speziell für diesen Verwendungszweck ausgewählt wurden. Der robuste Behälter besteht aus Edelstahl 1.4301. Das Keg sorgt mit seinem aus Polypropylen bestehenden Kopf bzw. Fußteil für einen hohen Handhabungs- und Tragekomfort.

Durch das hermetisch abgeschlossene System ist eine stabile Lebensmitteltauglichkeit gewährleistet.

### ANWENDUNGSGEBIET

Das GOKEG ist geeignet zur Befüllung mit Getränken gem. DIN 6647. Bei fachgerechter Reinigung und Wartung ist eine langjährige Mehrwegbenutzung gewährleistet.

Das GOKEG ist als Gebinde entwickelt worden, dass mit 20 Litern Inhalt nicht mehr als 25 kg wiegt und damit besondere ergonomische Ansprüche und Regularien erfüllt.

### SICHERHEITSANWEISUNGEN



Der Korpus des GOKEGs ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch bzw. Lagerung ist Korrosionsbeständigkeit gewährleistet. Kontakt mit Chlorkonzentrat, Säuren, oder anderen aggressiven Chemikalien / Stoffen sowie die Lagerung in der Nähe rostender Gegenstände ist zu vermeiden.



Die Kopf- und Fußringe des GOKEGs sind aus robustem Kunststoff (PP) gefertigt. Wie bei allen Kunststoffen sind länger anhaltende Temperatur- bzw. Druckbeanspruchungen sowie erhöhte mechanische Belastung zu vermeiden.



Im Falle eines notwendigen Fittingtauschs ist darauf zu achten, dass nur das dafür vorgesehene BLEFA-Werkzeug benutzt und der Gegenhalt nur durch das vollständige Umfassen des Kegkörpers erzeugt wird. Diese Demontage ist bei Raumtemperatur ( $\pm 10^{\circ}\text{C}$ ) und nur mit Originalteilen und unter Beachtung der Angaben des Fittingherstellers durchzuführen. Wir empfehlen daher einen geschulten und qualifizierten GNKS-Fachbetrieb (Global Network Keg Services [www.gnks.info](http://www.gnks.info)) in Anspruch zu nehmen

### TECHNISCHE DATEN

- Maximaler Betriebsdruck: siehe Prägung auf dem GOKEG
- Volumen: siehe Prägung auf dem GOKEG
- Gewicht: siehe Prägung auf dem GOKEG
- Kurzzeitige Temperaturbeanspruchung (max.3 sec.):  $+130^{\circ}\text{C}$  /  $266^{\circ}\text{F}$  > Dampfbeaufschlagung für Desinfektion
- bis  $85^{\circ}\text{C}$  /  $185^{\circ}\text{F}$  Spülwassertemperatur ohne direkten Kontakt mit dem Kunststoffring.
- Längerfristige Temperaturbeanspruchung:  $+1^{\circ}\text{C}$  /  $34^{\circ}\text{F}$  bis  $+50^{\circ}\text{C}$  /  $122^{\circ}\text{F}$
- Maximale Stapelhöhe: 4 volle aufeinander gestapelte GOKEGs – optional mit einer Palette zwischen jeder Lage. Die Angaben zur Temperaturbelastung dürfen nicht überschritten werden um eine plastische Verformung der Kunststoffringe zu vermeiden.